

Connecteur mâle FBS-RJ45-8-GS

Code article: 534494

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	33 mm
Hauteur	41 mm
Longueur	20 mm
Poids du produit	15 g
Spécification du câble Ethernet	Type : CAT.5 Diamètre du fil unique : 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 multibrin
Protection contre les contacts directs et indirects	TBTS
Diamètre de câble autorisé	4 mm...5.4 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau de vis	Acier
Matériau joints d'étanchéité	NBR