

Filtre fin MS12-LFM

Code article: 535042

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	12
Structure de construction	Filtre à fibres
Purgeur de condensats	Automatique Automatique, à pilotage électrique Manuelle monostable Manuelle par rotation
Pression de service	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau de cuve	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS