


# bobine

## MSFW-230AC-K5-M-EX

N° de pièce: 535625

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	230 V CA: 50/60 Hz, puissance 4,2 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 5 %
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
ATEX catégorie Gaz	II 2G
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex mb II T5
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A21 IP65 T95°C
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Température ambiante antidéflagrante	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certificat entité exposante	PTB 03 ATEX 2098 X
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive) selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 40 °C
Poids du produit	170 g
Connexion électrique	Câble
Longueur de câble	5 m
Section nominale de conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>
Mode de fixation	avec écrou moleté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matériau bobine	Aluminium Résine époxy Cuivre Acier
Information matériaux enroulement	Cuivre