

Connecteur de modules MS12-MV

Code article: 537134

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Série	MS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	500 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de plaque	Aluminium moulé sous pression
Matériau de vis	Acier