

bouchon d'obturation QSPC18

N° de pièce: 537533

FESTO

Pour la fermeture de connexions sur des distributeurs ou des plaques d'obturation.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Pression de service plage de température complète	0,9 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	5 g
Raccord pneumatique 1	Cartouche 18 mm
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériaux bouchon d'obturation	PA renforcé
Information matériaux élément séparateur	Acier
Information sur les matériaux, Joint torique	NBR