


Manodétendeur LR-1/4-DB-7-O-MINI

Code article: 537643

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Largeur	44 mm
Série	DB
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Manodétendeur sans manomètre
Fonction du régulateur	avec échappement secondaire Avec reflux
Indicateur de pression	Préparé pour G1/8
Pression de service	0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...12 bar
Pression d'alimentation 1	1 bar...10 bar
Hystérésis max. de pression	0.5 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal Montage sur tuyauterie avec trou débouchant Avec équerre-support
Raccordement pour manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau bouton de réglage	POM
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide