

Flasque orientable SNCL-12

Code article: 537790

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Selon la norme	ISO 21287
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	20 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau de vis	Acier Galvanisé