

Flasque orientable SNCL-12-R3

Code article: 537794

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Selon la norme	ISO 21287
Variante	Protection anticorrosion renforcée
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	20 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Alliage d'aluminium corroyé Avec revêtement de protection
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié