

Câble de raccordement|conduite de raccordement NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Code article: 538225

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	4-40 UNC-2B
Poids du produit	490 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle Sub-D, à 25 pôles
Raccord électrique 2	extrémité nue, 25 fils
Tension de service nominale CC	24 V
Longueur de câble	2.5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Rayon de courbure min. du câble	105 mm
Diamètre de câble	10.5 mm
Composition du câble	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67 À l'état monté
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PBT
Matériau d'écrou-raccord	PA
Matériau joints d'étanchéité	TPE-O