

Extension de silencieux UOMS-1/4

Code article: 538436

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	sans joint d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Silencieux ouvert
Pression de service de venturi	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Mode de fixation	à encliquetage
Poids du produit	8.6 g
Matériau d'insert d'amortisseur	Mousse de PU
Matériau du tourillon vissé	POM
Matériau du boîtier	POM
Matériau tube intérieur	Alliage d'aluminium corroyé