

Étrier FKC-25

Code article: 538715

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Ecart radial +/-	2.5 mm
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Charge transitoire maximale autorisée dans le sens +/- de la force	3000 N
Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force	1400 N
Poids du produit	119 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'articulation	Renforcé de polyamide
Matériau du pivot sphérique	Acier fortement allié
Matériau de plaque	Alliage d'aluminium corroyé