

Connecteur femelle NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Code article: 538999

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Raccord électrique	5 pôles Connecteur mâle droit/Borne à vis
Intensité maximale admissible	3 A
Diamètre de câble autorisé	6 mm...8 mm
Section de raccordement	0.75 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir