


Checkbox CHB-C-F

N° de pièce: 539076

FESTO

Forme compacte



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de comptage	oui
Degré de protection	IP64
Connecteur pour encodeur	selon spécification RS 485
Sorties	Pièce bonne et bien orientée Pièce bonne mais mal orientée Pièce mauvaise Commande convoyeur Commande de bande/Prêt à fonctionner Message d'état "Avertissement" Sortie d'erreur Valeur de compteur atteinte PLC_Power
Entrées	Capteur d'accumulation 1 Capteur d'accumulation 2 Camera - Enable Erreur externe Counter Reset Démarrage externe Capteur externe Verrouillage clavier Type Select 0 Type Select 1
Nombre max. d'orientations différentes par mémoire de type	8
Nombre max. de mémoires de type	16
Présélection de quantité	Logiciel CheckKon
Plage de comptage	1 - 2 Mrd.
Protection interne	fusible 8 A
Limitation électronique des sorties	700 mA
Courant résiduel max. à la connexion API	1 A
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation de courant pour sorties hors charge	750 mA
Variations de tension admissibles	+/- 15 %
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conditions ambiantes	sec Protection contre l'exposition à une lumière externe extrême Air ambiant propre si possible
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	2.500 g
Résolution caméra	4/100 mm
Temps d'exposition	128 ... 1.024 µs
Distance utile	95 ... 99 mm
Champ de vision	42 - 45 mm
Interface de diagnostic	Interface RS232 115 Kbaud M12x1 à 4 pôles
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE