


Silencieux de filtre LFU-1/4

Code article: 539132

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	G1/4
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	1 µm
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	4000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Réduction du bruit	Réduction de 40 dB
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	78 dB(A)
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	190 g
Raccord pneumatique	G1/4
Matériau du boîtier	PP