



# manodétendeur LR-1/8-DB-7-MINI

N° de pièce: 539681

FESTO

Manodétendeur à commande directe, pression de service jusqu'à 7 bars, avec manomètre.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Largeur	44 mm
Série	DB
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur avec manomètre
Fonction de détendeur	avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,5 bar
Débit nominal normal	>= 800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	au choix : Montage sur face avant Pose de conduites à trou débouchant avec équerre-support
Raccord de manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matériaux bouton tournant	POM
Information matière corps	renforcé PA