

Filtre-manodétendeur LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Code article: 539690

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Largeur	44 mm
Série	DB
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	semi-automatique
Structure de construction	Filtre-manodétendeur avec manomètre
Fonction du régulateur	avec échappement secondaire Avec reflux
Indicateur de pression	avec manomètre
Pression de service	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...7 bar
Hystérésis max. de pression	0.5 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	200 g
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie avec trou débouchant Avec équerre-support
Raccordement pour manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

Caractéristiques	Valeur
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau bouton de réglage	POM
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau de cuve	PC