

Connecteur femelle MSSD-V-M16

Code article: 539713

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fréquence de raccordement	50
Mode de fixation	Sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	35 g
Raccord électrique	3 pôles Connecteur femelle coudé Forme B selon DIN EN 175301-803 Forme carrée
Presse-étoupe	M16
Diamètre de câble autorisé	6 mm...8 mm
Section de raccordement	0.75 mm ²
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...115 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	HNBR