

Fixation oscillante SBN-40

Code article: 539925

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Taille | 40 |
| Position de montage | Indifférente |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -40 °C...90 °C |
| Poids du produit | 593 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau anneau de fixation | Alliage d'aluminium corroyé Anodisé |
| Matériau de fixation | Acier galvanisé |
| Matériau des boulons | Acier galvanisé |
| Matériau du palier | Bronze |
| Matériau de vis | Acier, galvanisé |
| Matériau d'équerre | Acier |