


Combinaison de détendeurs LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Code article: 540041

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Série	DB
Sécurité anti-déclenchement	Bouton tournant avec verrouillage
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	sur barrette P régulateur à piston à commande directe
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire Avec reflux
Pression de service	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Plage de réglage de pression MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Plage de réglage de pression	0.5 bar...7 bar
Plage de réglage de pression psi	7.25 psi...101.5 psi
Hystérésis max. de pression	0.5 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:·:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	750 g
Mode de fixation	Montage frontal Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/4
Matériau du bouchon fileté	Acier Galvanisé
Matériau boulon d'écartement	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau d'anneau d'étanchéité	PVC
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide