


Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R1

Code article: 540514

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies Actionneur quart de tour
Mode d'actionnement	électrique pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	CNOMO Avec taraudage
Raccord de vanne	Rp1
Indication de la position de commutation	Sens du bouton = sens de passage
Diamètre nominal DN	25
Pression de service de l'actionneur	1 bar...8.4 bar
Pression nominale de vanne PN	40
Température du fluide	-20 °C...150 °C
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1800 g
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion