

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R114

Code article: 540515

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies Actionneur quart de tour
Mode d'actionnement	électrique pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	CNOMO Avec taraudage
Raccord de vanne	Rp1 1/4
Indication de la position de commutation	Sens du bouton = sens de passage
Diamètre nominal DN	32
Pression de service de l'actionneur	1 bar...8.4 bar
Pression nominale de vanne PN	40
Température du fluide	-20 °C...150 °C
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	3200 g
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion