


Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R2

Code article: 540517

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique à 2 voies Actionneur quart de tour
Mode d'actionnement	électrique pneumatique
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	CNOMO Avec taraudage
Raccord de vanne	Rp2
Indication de la position de commutation	Sens du bouton = sens de passage
Diamètre nominal DN	50
Pression de service de l'actionneur	1 bar...8.4 bar
Pression nominale de vanne PN	25
Température du fluide	-20 °C...150 °C
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	5400 g
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion