


Limiteur de débit unidirectionnel GRLSA-1/4-QS-8

Code article: 540662

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-8
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Six pans intérieurs
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	0 l/min...450 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	390 l/min...570 l/min
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	0 l/min...700 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	820 l/min...930 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température de stockage	-10 °C...40 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	11 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	34.8 g
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Renforcé de polyamide
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression