


Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R212

FESTO

Code article: 540874



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Structure de construction | Vanne à boisseau sphérique à 2 voies Actionneur quart de tour |
| Mode d'actionnement | électrique pneumatique |
| Position de montage | Indifférente |
| Mode de fixation | CNOMO Avec taraudage |
| Raccord de vanne | Rp2 1/2 |
| Indication de la position de commutation | Sens du bouton = sens de passage |
| Diamètre nominal DN | 63 |
| Pression de service de l'actionneur | 1 bar...8.4 bar |
| Pression nominale de vanne PN | 25 |
| Température du fluide | -20 °C...150 °C |
| Température ambiante | -20 °C...80 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Poids du produit | 7300 g |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |