

Manomètre MA-27-25-R1/8

Code article: 541734

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Taille nominale du manomètre	27
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	4
Degré de protection	IP43
Température du fluide	0 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	R1/8
matériaux en contact avec le fluide	Polyamide renforcé
Matériau du tourillon vissé	Renforcé de polyamide
Matériau du boîtier	PA
Matériau du hublot de contrôle	PS
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	8 g

Caractéristiques	Valeur
Cadran gradué	Double échelle bar (extérieur) psi (intérieur)