


# Portique linéaire DHSL-2DGC40-DGEA25

N° de pièce: 543014

FESTO

Composé d'un entraînement sans tige de piston avec un axe de guidage et un bras mobile électrique, positionnement dynamique, précis, électrique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 4.0
Charge utile	0 ... 10 kg
Entraînement axe Z	DGEA-25
Mode d'entraînement axe Z	électrique Courroie crantée DGEA
Position intermédiaire axe Z	indifférente
Course axe Z	0 ... 600 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,05 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,05 mm
Entraînement axe Y	2x DGC-40
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Course axe Y	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm