


Pick&Place DHSP-HSP12

N° de pièce: 543047

FESTO

Mécanisme guidé par came, un entraînement électrique ou pneumatique pour deux directions, compact et hautement dynamique. Interfaces définies pour la gamme de pinces Festo. A commander comme kit de montage ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Pick&Place 1.0
Charge utile	0 ... 0,7 kg
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	20 ... 70 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,01 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,01 mm
Entraînement axe Y	HSP-12
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Course axe Y	52 ... 170 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,01 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,01 mm