

kit axial EAMM-A-D32-32B

N° de pièce: 543149

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	1,6 Nm
Poids du produit	150 g
Code d'interface, actionneur	D32A D32C
Code d'interface, moteur	32B
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS