


Kit parallèle EAMM-U-D40-42C

N° de pièce: 543160

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	10,016 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,1 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	690 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone