

Module électronique VMPA1-FB-EMG-D2-8

Code article: 543333

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diagnostic	Condition Monitoring Rupture de fil par bobine Court-circuit distributeurs Sous-tension distributeurs
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Nombre maximum de bobines	8
Consommation interne pour une alimentation des actionneurs	23 mA
Consommation interne à la tension de service	8 mA
Courant nominal d'actionnement par bobine	58 mA jusqu'à 24 ms
Tension nominale lors de la réduction du courant	9 mA après 24 ms
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	20 g
Matériau du boîtier	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS