


Embase avec limiteur de débit VABF-S3-1-F1B1-C

Code article: 543604

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Largeur | 26 mm |
| Selon la norme | ISO 15407-1 |
| Position de montage | Indifférente |
| Superposition pneumatique | Embase avec limiteur de débit réduction du débit d'échappement |
| Pression de service | -0.9 bar...10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Degré de protection | IP65 NEMA 4 |
| Température ambiante | -5 °C...50 °C |
| Poids du produit | 320 g |
| Type de fixation pour superposition | sur embase juxtaposable Sur embase unitaire |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |