

Bloc de raccordement CPE14-PRS-3/8-3

Code article: 543831

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	20 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	3
Nombre max. de zones de pression	2
Pression d'éclatement	5 MPa 50 bar 725 psi
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	1.2 Nm
Poids du produit	326 g
Mode de fixation du bloc de raccordement	avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé