


# Capot NECV-S1W37

Code article: 545974

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Domaine d'application	Uniquement pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F à connecteur multipôle
Poids du produit	180 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	coudé
Raccord électrique 1, connectique	Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	37
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	37
Raccord électrique 1, type de fixation	3x vis M4
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Contacts sertis
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Résistance à la tension de choc	1 kV
Presse-étoupe	M20x1,5
Diamètre de câble	5 mm...13 mm
Section nominale du fil	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	PA