

Raccord rapide CK-1/2-PK-9

Code article: 546069

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Diamètre nominal | 9 mm |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé | Anneau d'étanchéité |
| Position de montage | Indifférente |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou |
| Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |