

# Embase VABS-S2-1S-G38-R3

Code article: 546101

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                        | 42 mm                                                                     |
| Selon la norme                                 | ISO 5599-2                                                                |
| Position de montage                            | Indifférente                                                              |
| Alimentation en air de pilotage                | externe                                                                   |
| Pression de service                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                    |
| Plage de tension de service CC                 | 24 V                                                                      |
| Résistance à la tension de choc                | 0.8 kV                                                                    |
| Intensité maximale admissible à 40 °C          | 2 A                                                                       |
| Degré d'encrassement                           | 3                                                                         |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 0 - Aucun effet de corrosion                                              |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Degré de protection                            | IP65<br>NEMA 4<br>À l'état monté                                          |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                                                             |
| Poids du produit                               | 386 g                                                                     |
| Mode de fixation                               | avec trou débouchant                                                      |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau d'embase                              | Aluminium moulé sous pression                                             |