


Distributeur de base LOE-D-MIDI-U

Code article: 546427

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Volume max. de remplissage d'huile	3.7 OZ
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	1.26 cfm
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	864 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	14 °F...140 °F
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	14 °F...140 °F
Température ambiante	14 °F...140 °F
Poids du produit	22.1 oz
Mode de fixation	Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de cuve	PC