


# Distributeur de base LFMA-D-MIDI-U

Code article: 546443

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	D
Taille	Midi
Structure de construction	Filtre à fibres
Finesse de filtration	0.01 µm
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Pression de service	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gaz inertes
Pouvoir de séparation du filtre	99.9999 %
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	33.8 °F...140 °F
Température ambiante	14 °F...140 °F
Degré de séparation des particules fines	99995 %
MPPS	0.05 µm
Degré de filtration MPPS	99.95 %
Teneur en huile résiduelle	2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>
Degré de séparation de l'aérosol d'huile	99 %
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau de cuve	PC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Poids du produit	22.8 oz