

Distributeur de base LF-D-5M-MIDI-A-U

Code article: 546460

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre fritté avec séparateur centrifuge
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Degré de séparation du condensat	75 %
Pression de service	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	251 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	14 °F...140 °F
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	41 °F...140 °F
Température ambiante	41 °F...140 °F
Taille des pores	5 µm
Poids du produit	24.5 oz
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC