


Chape de tige SG-UNF3/8"-24-B

Code article: 546540

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	UNF3/8-24
Selon la norme	DIN 71752 ISO 8140
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	105 g
	3.7 oz
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des boulons	Acier Galvanisé
Matériau fourche	Acier Galvanisé
Matériau de l'écrou	Acier Galvanisé