

# Adaptateur AD-G1-1NPT-I

Code article: 546546

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	21.4 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	90 Nm
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2	35 Nm
Poids du produit	212.68 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1
Raccord pneumatique 2	Taroudage 1 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PVC
Matériau du boîtier	Acier galvanisé