

Mamelon double E-G3/4-3/4NPT

Code article: 546549

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	17.9 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	60 Nm
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2	32 Nm
Couple de serrage nominal	45 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	164.88 g
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	NPT 3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS