

**Adaptateur**  
**AD-3/4NPT-G3/4-I**  
Code article: 546551

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                       | Valeur                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Diamètre nominal                                       | 19.05 mm                        |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar              |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                  |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1        | 32 Nm                           |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2        | 60 Nm                           |
| Poids du produit                                       | 98.13 g                         |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage NPT 3/4                |
| Raccord pneumatique 2                                  | Taraudage G3/4                  |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                 |
| Matériau joints d'étanchéité                           | PVC                             |
| Matériau du boîtier                                    | Acier galvanisé                 |