

Adaptateur NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Code article: 547432

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	À visser
Raccord électrique	5 pôles M12x1 Connecteur mâle
Longueur de câble	0,3 m
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau de gaine du câble	PUR
Matériau du boîtier	ABS
Matériau des contacts à fiche	Laiton, doré