


Cartouche de venturi VN-20-L

Code article: 547702

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal de la buse Laval	2 mm
Position de montage	Indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Standard débit d'aspiration élevé
Pression de service	1 bar...8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère	184.4 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	0.17 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	3.75 g
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la buse réceptrice	POM
Matériau de buse émettrice	Alliage d'aluminium corroyé