

Amortisseur DYEF-M12-Y1F

Code article: 548375

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M12
Course	4.2 mm
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	4.2 mm
Energie max. absorbée par course	0.12 J
Poids du produit	39.6 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié