

Couvercle VAEM-S6-C-S6-R5

Code article: 549048

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	12 sur les distributeurs monostables 6 sur les distributeurs bistables
Courant résiduel max.	10 A
Tension de service nominale CC	24 V
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	200 g
Nombre de raccords électriques	6
Raccord électrique	5 pôles M12 Connecteur mâle
Matériau du boîtier	PA