


Plaque d'isolement verticale VABF-S1-1-L1D1-C

Code article: 549103

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Selon la norme	ISO 5599-1
Position de montage	Indifférente
Superposition pneumatique	Fermeture pour 1
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1200 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	600 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable Sur embase unitaire
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression