



Plaque de détendeurs VMPA2-B8-R7C2-C-06

Code article: 549114

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	21 mm
Position de montage	Indifférente
Superposition pneumatique	Manodétendeur pour 4 réversible
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Choix du manomètre	possible
Plage de réglage de pression	0.5 bar...6 bar
Pression d'alimentation 1	0.5 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max.	0.65 Nm
Poids du produit	180 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable
Raccordement pour manomètre	Avec agrafe
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'élément de commande	PA
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau corps de détendeur	PA