



Limiteur de débit unidirectionnel VFOV-LE-G18-Q6

N° de pièce: 549156

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Bouton tournant
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	0 ... 325 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	150 ... 370 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	280 ... 660 l/min
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	3 Nm
Poids du produit	10 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matériaux bouton tournant	renforcé PA
Information matériaux vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau raccord orientable	renforcé PA