

Compteur totalisateur CCES-P-C8-E

Code article: 549403

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Compteur totalisateur électrique avec pile
Type de rappel	Bouton-poussoir ou signal électrique
Affichage	8 chiffres
Fréquence de comptage max.	7,5 kHz
Fréquence de comptage max., atténuée	30 Hz
Durée minimale de l'impulsion d'actionneur	15 ms
Durée minimale de l'impulsion de remise à zéro	15 ms
Valeur seuil supérieure CC	5 V...30 V
Alimentation électrique	Batterie au lithium
Valeur seuil inférieure CC	0,7 V
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	30 g
Réglage d'entrée de comptage	Front descendant 30 Hz
Entrée de comptage (input)	Programmable
Mode de fixation	Montage frontal
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PC